




RFID címke

ID-TAG/D50X3.3/04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Alkalmazás	RFID kódolás a gyártásirányításban
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C]	-40...85
Csúcs hőmérséklet (passzív) [°C]	140; (vizsgálat időtartama: 1 x 100 h)

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]	865...870
Memória mérete [bit]	240
Max. olvasási ciklusok	korlátlan
Max. írási ciklusok	100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...85
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...90
Védettség	IP 68

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mechanikai adatok

Súly [g]	11,6
Méretek [mm]	Ø 50 / L = 3,3
Anyagok	PA 6

Megjegyzések

Megjegyzések	Tárolási hőmérséklet 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C) ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2
Csomagolási egység	1 db