




RFID címke

ID-TAG/30X2.5/06 - 896 bit



Felhasználási terület

Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C]	-40...85
Csúcs hőmérséklet (passzív) [°C]	90

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]	13,56
Memória mérete [bit]	896
Adattároló típusa	EEPROM
Chiptípus	ICODE SLIX
Blokkok száma	28
Blokkméret [Byte]	4
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte]	8
RFID szabvány	ISO 15693
Max. olvasási ciklusok	korlátlan
Max. írási ciklusok	100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...90
Védettség	IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Rádió tanúsítvány	ISO 15693	

Mechanikai adatok

Súly [g]	4,75
Szerelés módja	nemfém anyagokra történő beszerelés; (csavaros rögzítés ; tapadás a felülethez)
Méret [mm]	Ø 30 / L = 3
Anyagok	PA 6 fekete

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



RFID címke

ID-TAG/30X2.5/06 - 896 bit

További adatok

Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	140