


E80379



RFID címke

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



Elektromos adatok

Működési frekvencia	[MHz]	13,56
Memória mérete	[bit]	896
Adattároló típusa		EEPROM
Chiptípus		ICODE SLIX
Blokkok száma		28
Blokkméret	[Byte]	4
Egyedi Azonosítószám (UID)	[Byte]	8
RFID szabvány		ISO 15693
Max. olvasási ciklusok		korlátlan
Max. írási ciklusok		100000

Tesztek / engedélyek

Rádió tanúsítvány	ISO 15693
-------------------	-----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	939,8
Szerelés módja		nemfémes anyagokra történő beszerelés; (öntapadós)
Méret	[mm]	50 x 80 x 0,1
Anyagok		PP; ragasztó: HL2

Megjegyzések

Csomagolási egység	500 db
--------------------	--------



RFID címke

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

További adatok

Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	250