




RFID címke

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



rögzítési furat Ø 4,0 x 3,7 mm



Felhasználási terület

Beszerezés	Telepítés fém és nem fém anyagokra
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C]	-40...85
Csúshőmérséklet (passzív) [°C]	125

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]	13,56
Memória mérete [bit]	896
Adattároló típusa	EEPROM
Chiptípus	ICODE SLIX
Blokkok száma	28
Blokkméret [Byte]	4
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte]	8
RFID szabvány	ISO 15693
Max. olvasási ciklusok	korlátlan
Max. írási ciklusok	100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...125
Védettség	IP 68

Tesztek / engedélyek

Rádió tanúsítvány	ISO 15693
-------------------	-----------

Mechanikai adatok

Súly [g]	1,6
Szerelés módja	Telepítés fém és nem fém anyagokra
Méreték [mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
Anyagok	PPA GF30; epoxy gyanta öntött

Megjegyzések

Csomagolási egység	10 db
--------------------	-------

E80381



RFID címke

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

További adatok

Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-