




RFID címke

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit



Felhasználási terület

Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C]	-40...85
Csúcs hőmérséklet (passzív) [°C]	50

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]	13,56
Memória mérete [bit]	896
Adattároló típusa	EEPROM
Chiptípus	ICODE SLIX
Blokkok száma	28
Blokkméret [Byte]	4
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte]	8
RFID szabvány	ISO 15693
Max. olvasási ciklusok	korlátlan
Max. írási ciklusok	100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet [°C]	-20...50

Tesztek / engedélyek

Rádió tanúsítvány	ISO 15693
-------------------	-----------

Mechanikai adatok

Súly [g]	514
Szerelés módja	nemfémes anyagokra történő beszerelés; (öntapadós)
Méreték [mm]	30 x 65 x 0,1
Anyagok	PP; ragasztó: HL2

Megjegyzések

Csomagolási egység	500 db
--------------------	--------



RFID címke

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

További adatok

Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	130