


RFID címke

ID-TAG/Tear Shape/06



Felhasználási terület

Alkalmazás	A termékszallítók kódolása irányított szállító rendszerekben
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C]	-25...55
Csúshőmérséklet (passzív) [°C]	75

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]	13,56
Memória mérete [bit]	896
Adattároló típusa	EEPROM
Chiptípus	ICODE SLIX
Blokkok száma	28
Blokkméret [Byte]	4
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte]	8
RFID szabvány	ISO 15693
Max. olvasási ciklusok	korlátlan
Max. írási ciklusok	100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...55
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...75
Védettség	IP 66

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Rádió tanúsítvány	ISO 15693	

Mechanikai adatok

Súly [g]	21
Szerelés módja	nemfémes anyagokra történő beszerelés; (rögzítőkarika)
Méreték [mm]	40 x 31 x 4,8
Anyagok	ABS

Megjegyzések

Csomagolási egység	5 db
--------------------	------



RFID címke

ID-TAG/Tear Shape/06

További adatok

Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80