


Központi elosztó

ZDO6H050MSS0005H09



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Környezeti hőmérséklet
(mozgó)

[°C]

-5...60

Védettség

IP 67; IP 68

Tesztek / engedélyek

UL minősítés


Enclosure type

Type 1



Központi elosztó

ZDO6H050MSS0005H09

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	604,5
Méret	[mm]	22 x 54 x 100
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Elosztódoboz portjainak száma		6
Csatlakozó típusa		M12
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
Tartozékok		
Szállított tételek	Zárósapka:	2
	cimkék:	6
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektromos csatlakozás - horony		
Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm		
		



Központi elosztó

ZDO6H050MSS0005H09

Csatlakozás

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga