


Központi elosztó

ZDO6H057MSS0005H09



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Környezeti hőmérséklet
(mozgó)

[°C]

-5...60



Központi elosztó

ZDO6H057MSS0005H09

Védettség	IP 67; IP 68
-----------	--------------

Tesztek / engedélyek

UL minősítés	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	530,6
Méret	[mm]	22 x 54 x 100
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Elosztódoboz portjainak száma		6
Csatlakozó típusa		M12
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	6 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok

Szállított tételek	Zárósapka: 2
	cimkék: 6

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm






Központi elosztó

ZDO6H057MSS0005H09

Csatlakozás



BN =	Érszínek : barna
BU =	kék
GN =	zöld
GN/YE =	zöld / sárga
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga