


Központi elosztó

ZDO6H057MSS0010H09



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Környezeti hőmérséklet
(mozgó)

[°C]

-5...60



Központi elosztó

ZDO6H057MSS0010H09

Védettség	IP 67; IP 68	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	1034
Méreték	[mm]	22 x 54 x 100
Anyagok	PA	
Test kiöntő anyaga	PA	
Elosztódoboz portjainak száma	6	
Csatlakozó típusa	M12	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	6 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	Zárósapka: 2	
	címkék: 6	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektromos csatlakozás - horony		
Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm		



Központi elosztó

ZDO6H057MSS0010H09

Csatlakozás



BN =	Érszínek : barna
BU =	kék
GN =	zöld
GN/YE =	zöld / sárga
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga