

## Összekötő kábel

VDOGH030MSS0010H03STGF030MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



## Felhasználási terület

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Szilikonmentes           | igen                                                                            |

## Elektromos adatok

|                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Üzemi feszültség        | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Védelmi osztály         |     | III               |
| Max. összes áramerhelés | [A] | 3                 |

## Környezeti körülmények

|                                                |      |                             |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet                         | [°C] | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         |      | cULus: ...75 °C             |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                 | [°C] | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |      | cULus: ...75 °C             |
| Védettség                                      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanikai adatok

|                            |     |                                |
|----------------------------|-----|--------------------------------|
| Súly                       | [g] | 277,2                          |
| Anyagok                    |     | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM |
| Hollandi anya anyaga       |     | sárgaréz, nikkelezett          |
| Energialáncban használható |     | igen                           |



## Összekötő kábel

VDOGH030MSS0010H03STGF030MSS

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 5 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés         | Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt. |
| Csomagolási egység | 1 db                                                               |

## Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

