



Y - elosztó

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Teljes áramterhelhetőség (UL)	[A]	3
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		cULus: ...65 °C
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	36,8
Anyagok		ház: PA narancs; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett



Y - elosztó

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás

