




Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
--------------------------	---

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	2
Max. összes áramterhelés	[A]	6

Kimenetek

Elektromos kivitelt	PNP
---------------------	-----



Központi elosztó


ZDOAF03BMSS0005H12

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...60
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	565,7
Anyagok		PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett
Elosztódoboz portjainak száma		10
Csatlakozó típusa		M8
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	10 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Tartozékok (választható)	zárósapka: 2 x M8, E73005	
	cimkék: 11	
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (21 x Ø 0,2 mm)		
Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott		

Központi elosztó

ZDOAF03BMSS0005H12

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga