


Y - elosztó

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Alkalmazás

logikai VAGY funkció

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

4

Teljes áramterhelhetőség
(UL)

[A]

3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...100

Megjegyzés a környezeti
hőmérséklethez

cULus: ...65 °C

Tárolási hőmérséklet

[°C]

-25...55

Tárolási páratartalom

[%]

10...100

Tárolás egyéb éghajlati
feltételei a megadott osztály
szerint

1K22/ DIN 60721-3-1

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

UL minősítés

tápellátás

Class 2

UL fájl száma

E191684




Y - elosztó

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Mechanikai adatok	
Súly	[g] 33,9
Anyagok	ház: PA Halogénmentes; Tömítés: EPDM
Test kiöntő anyaga	PA, Halogénmentes
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; öntött test: PA, Halogénmentes; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: PA, Halogénmentes; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm






Y - elosztó

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Csatlakozás



csatlakozsá IEC 61076-2-101 szerint