


Y - elosztó

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Alkalmazás	logikai VAGY funkció
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Védelmi osztály	II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A]	4
Max. összes áramterhelés [A]	4
Teljes áramterhelhetőség (UL) [A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre	cULus: ...65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...55
Tárolási páratartalom [%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint	1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

UL minősítés	tápellátás	Class 2
	UL fájl száma	E191684



Y - elosztó

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Mechanikai adatok


Súly	[g]	35,7
Anyagok	ház: PA narancs; Tömítés: EPDM	
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm






Y - elosztó

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Csatlakozás



csatlakozsá IEC 61076-2-101 szerint