




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D



| Felhasználási terület                  |      |                                                                                                           |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok               |      | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező                                                       |
| Szilikonmentes                         |      | igen                                                                                                      |
| Festékekkel összeférhető               |      | igen                                                                                                      |
| Elektromos adatok                      |      |                                                                                                           |
| Üzemi feszültség                       | [V]  | < 30 DC                                                                                                   |
| Védelmi osztály                        |      | II                                                                                                        |
| Max. bemeneti teljesítmény             | [mW] | II-es csoport: 1000; III-as csoport: 1000                                                                 |
| Max. összes áramerterhelés             | [A]  | 1                                                                                                         |
| Környezeti körülmények                 |      |                                                                                                           |
| Környezeti hőmérséklet                 | [°C] | -25...85                                                                                                  |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |      | Robbanásveszélyes területen történő beépítéshez: környezeti hőmérséklet az eszköz jelölésének megfelelően |
| Védettség                              |      | IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 68 / IP 69K)                                     |
| Tesztek / engedélyek                   |      |                                                                                                           |
| Engedély                               |      | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X                                                                  |
| ATEX eszközjelölés                     |      | Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C                                                                   |
|                                        |      | Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C                                                                   |
|                                        |      | Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C                                                                   |
|                                        |      | Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C                                                                   |
|                                        |      | Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C                                                            |
|                                        |      | Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C                                                            |
|                                        |      | Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C                                                            |



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D

| Biztonsági besorolás         |      |     |
|------------------------------|------|-----|
| Maximális belső kapacitás    | [nF] | 0,2 |
| Maximális belső induktivitás | [μH] | 4   |


| Mechanikai adatok    |      |                                |
|----------------------|------|--------------------------------|
| Súly                 | [g]  | 108,5                          |
| Méret                | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45               |
| Anyagok              |      | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM |
| Hollandi anya anyaga |      | sárgaréz, nikkelezett          |

| Megjegyzések       |  |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzések       |  | Robbanásveszélyes területen történő biztonságos üzemeltetésre speciális követelmények vonatkoznak.<br>Tartsa be a használati utasítások ide vonatkozó megjegyzéseit. (Ex védelemhez kapcsolódó rész). |
| Csomagolási egység |  | 1 db                                                                                                                                                                                                  |

| Elektromos csatlakozás                                                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, kék, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |  |  |

| Elektromos csatlakozás - aljzat |  |  |
|---------------------------------|--|--|
|---------------------------------|--|--|

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



| Csatlakozás |  |  |
|-------------|--|--|
|-------------|--|--|

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |                      |
|------|----------------------|
| BK = | Érszínek :<br>fekete |
| BN = | barna                |
| BU = | kék                  |
| GY = | szürke               |
| WH = | fehér                |