




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSN0010H05/1G/1D



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes	igen
Festékekkel összeférhető	igen
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 30 DC
Védelmi osztály	II
Max. bemeneti teljesítmény [mW]	II-es csoport: 1000; III-as csoport: 1000
Max. összes áramerhelés [A]	1
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	Robbanásveszélyes területen történő beépítéshez: környezeti hőmérséklet az eszköz jelölésének megfelelően
Védettség	IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 68 / IP 69K)
Tesztek / engedélyek	
Engedély	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX eszközjelölés	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSN0010H05/1G/1D


Biztonsági besorolás		
Maximális belső kapacitás	[nF]	1
Maximális belső induktivitás	[μH]	20

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	378,4
Méret	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Anyagok		ház: TPU narancs; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések		
Megjegyzések		Robbanásveszélyes területen történő biztonságos üzemeltetésre speciális követelmények vonatkoznak. Tartsa be a használati utasítások ide vonatkozó megjegyzéseit. (Ex védelemhez kapcsolódó rész).
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, kék, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm		



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér