


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF040VAS0010H04



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés

[A]

3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez

cULus: ...80

Környezeti hőmérséklet (mozgó)

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)

cULus: ...80

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

Rezgésállóság

EN 60068-2-6 Fc

20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C

50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen

Ütésállóság

EN 60068-2-27 Ea

100 g 11 ms fél szinusz; 6 ütés minden irányban a három koordináta-tengely mentén / -40 °C / 85 °C

Folyamatos ütésállóság

EN 60068-2-29 Eb

40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában / -20 °C / 50 °C



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF040VAS0010H04

Gyors hőmérsékletváltozás	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciklus
Só spray teszt	EN 60068-2-52 Kb	pontossági fok 5 (4 tesztciklus)

Mechanikai adatok

Súly	[g]	221,8	
Méret	[mm]	19 x 10 x 25,5	
Anyagok		ház: TPU narancs; Tömítés: FKM	
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Energialáncban használható		igen	
Energialáncban használható		maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
		folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
		hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
		torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér