

Y-csatlakozókábel

YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



A - bemeneti kábel szürke
C:
B - octavis kábel fekete
C:



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-25...90
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly	[g]	795,5
Test kiöntő anyaga		TPU



Y-csatlakozókábel

YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett	
Tömítés anyaga	FKM	
Elosztódoboz portjainak száma	2	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Megjegyzés	Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 12 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Y-csatlakozókábel

YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

Névleges érték csökkentése $I_{max} \cdot 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Környezeti hőmérséklet [°C]

Y Áram [A]