


## Összekötő kábel

VDOG030MSS00,5H03STGF030MSS



## Felhasználási terület

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Szilikonmentes           | igen                                                                            |

## Elektromos adatok

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Üzemi feszültség [V]         | < 50 AC / < 60 DC |
| Védelmi osztály              | III               |
| Max. összes áramterhelés [A] | 3                 |

## Környezeti körülmények

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet [°C]                    | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         | cULus: ...80                |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]            | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) | cULus: ...80                |
| Védettség                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanikai adatok

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Súly [g]                   | 30,2                  |
| Test kiöntő anyaga         | TPU                   |
| Hollandi anya anyaga       | sárgaréz, nikkelezett |
| Tömítés anyaga             | FKM                   |
| Energialáncban használható | igen                  |



## Összekötő kábel

VDOG F030MSS00,5H03STGF030MSS

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 5 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

## Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

## Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

