


Összekötő kábel

VDOG F030MSS0002H03STAH030MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramerhelés

[A]

3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Környezeti hőmérséklet
(mozgó)

[°C]

-25...90

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

UL minősítés

Ta

75 °C

Mechanikai adatok

Súly

[g]

78,8

Anyagok

ház: TPU narancs; Tömítés: FKM

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Energialáncban használható

igen



Összekötő kábel

VDOG F030MSS0002H03STAH030MSS

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Megjegyzés	Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

