


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSD0005C05



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Alkalmazás

CAN busz

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Védettség

IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly

[g]

499,3

Méretek

[mm]

14,5 x 14,5 x 43,9

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Tömítés anyaga

FKM

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

maximális hajlítási sugár

min. 10 x kábelátmérő

folyamatsebesség

max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási
hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²

hajlítási ciklusok

> 5 Mio.

torziós igénybevétel

± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGH050MSD0005C05

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 8,4 mm, árnyékolt; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BU =	fekete
RD =	kék
WH =	piros
screen =	fehér
	árnyékolás