



Y-csatlakozókábel

YDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



| Felhasználási terület                                         |      |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                                      |      | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Szilikonmentes                                                |      | igen                                                                            |
| Elektromos adatok                                             |      |                                                                                 |
| Üzemi feszültség                                              | [V]  | < 60 AC/DC                                                                      |
| Védelmi osztály                                               |      | II                                                                              |
| Max. összes áramerhelés                                       | [A]  | 4                                                                               |
| Környezeti körülmények                                        |      |                                                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C] | -25...90                                                                        |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez                        |      | cULus: ...75                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                                | [°C] | -25...90                                                                        |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)                |      | cULus: ...75                                                                    |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C] | -25...55                                                                        |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]  | 10...100                                                                        |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                             |
| Védettség                                                     |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                     |
| Mechanikai adatok                                             |      |                                                                                 |
| Súly                                                          | [g]  | 115,8                                                                           |



Y-csatlakozókábel

YDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

|                               |                           |                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Test kiöntő anyaga            | TPU                       |                                                                              |
| Hollandi anya anyaga          | sárgaréz, nikkelezett     |                                                                              |
| Tömítés anyaga                | FKM                       |                                                                              |
| Elosztódoboz portjainak száma | 2                         |                                                                              |
| Energialáncban használható    | igen                      |                                                                              |
| Energialáncban használható    | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                        |
|                               | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
|                               | hajlítási ciklusok        | > 5 Mio.                                                                     |
|                               | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                    |

Megjegyzések

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés         | Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt. |
| Csomagolási egység | 1 db                                                               |

Elektromos csatlakozás


Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozás

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Y-csatlakozókábel

YDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

## Csatlakozás



## Diagrammok és grafikonok

Névleges érték csökkentése  $I_{max} \cdot 0,8$  DIN EN 60512-5-2

X Környezeti hőmérséklet [°C]

Y Áram [A]