


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSE0005C05



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Alkalmazás

CAN busz

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

32 DC; (4+5 vezeték: 5 V)

Max. összes áramerterhelés

[A]

4; (4+5 vezeték: 0,05 A)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Védettség

IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly

[g]

511,3

Méretek

[mm]

15,5 x 15,5 x 47

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Tömítés anyaga

FKM

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

maximális hajlítási sugár

min. 10 x kábelátmérő

folyamatsebesség

max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási
hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²

hajlítási ciklusok

> 5 Mio.

torziós igénybevétel

± 180 °/m

Megjegyzések

Megjegyzések

A CAN bus lezáró ellenállás (120 Ω) az M12-es csatlakozóba építbe.

Csomagolási egység

1 db

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSE0005C05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 8,4 mm, árnyékolt; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás

