

## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSE0010C05



## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Alkalmazás

CAN busz

## Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

32 DC; (4+5 vezeték: 5 V)

Max. összes áramerterhelés [A]

4; (4+5 vezeték: 0,05 A)

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...80

Védettség

IP 67; IP 68; IP 69K

## Mechanikai adatok

Súly [g]

983,8

Méretek [mm]

38 x 15,5 x 31,5

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Tömítés anyaga

FKM

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

maximális hajlítási sugár

min. 10 x kábelátmérő

folyamatsebesség

max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási  
hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s<sup>2</sup>

hajlítási ciklusok

&gt; 5 Mio.

torziós igénybevétel

± 180 °/m

## Megjegyzések

Megjegyzések

A CAN bus lezáró ellenállás (120 Ω) az M12-es csatlakozóba építbe.

Csomagolási egység

1 db



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSE0010C05

### Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 8,4 mm, árnyékolt; piros / fekete: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm) + fehér / kék: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm) + árnyékolás: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm)

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



### Csatlakozás



Érszínek :  
 BK = fekete  
 BU = kék  
 RD = piros  
 WH = fehér  
 screen = árnyékolás