

PNP-NPN-konverter

Converter PNP-NPN

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Festékekkel összeférhető		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség toleranciája	[%]	10
Üzemi feszültség	[V]	< 24 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	0,1
Kimenetek		
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V]	2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	17562
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	154,9
Méret	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Anyagok		ház: TPU fekete; Tömítés: FKM



PNP-NPN-konverter

Converter PNP-NPN

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható	igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok > 5 Mio.
	torziós igénybevétel ± 180 °/m

Megjegyzések


Megjegyzések	záró funkcióval rendelkező érzékelőkhöz IEC 60947-5-2 szerint
Megjegyzés	Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék
 WH = fehér