


Összekötő kábel

VDOGH046MSS00,3H04STA040MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...36 DC

Védelmi osztály

II

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre

cULus: ...75 °C

Környezeti hőmérséklet (mozgó)

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre (mozgó)

cULus: ...75 °C

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly

[g]

45

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett



Összekötő kábel

VDOGH046MSS00,3H04STA040MSS

Tömítés anyaga	FKM	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
	üzem / működés	2 x LED, zöld

Megjegyzések

Megjegyzés	Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.	
Csomagolási egység	1 db	

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás





Összekötő kábel

VDOGH046MSS00,3H04STAH040MSS

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, feketén áttetsző; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

