


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0025K04



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező;
Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti
hőmérséklethez

cULus: ...75 °C

Környezeti hőmérséklet
(mozgó)

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti
hőmérséklethez (mozgó)

cULus: ...75 °C

Védettség

IP 65; IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

974,5

Méretek

[mm]

26,5 x 15,5 x 36,5

Anyagok

ház: TPU narancs; Tömítés: FKM

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Energialáncban használható

igen



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0025K04

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	≥ 2 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 25 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm, árnyékolt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Csatlakozás




	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0025K04


Diagrammok és grafikonok

Névleges érték csökkentése $I_{max} \cdot 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Környezeti hőmérséklet [°C]

Y Áram [A]

árnyékolási karakterisztika



x Frekvencia (MHz)

y Árnyékolási jellemzők (dB)

szerint DIN EN 60512-23-3