




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTA050MSSFKPG



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramterhelés	[A]	4; (...40 °C)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	34,4
Test kiöntő anyaga		PA 6.6
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Tömítés anyaga		FKM
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható csatlakozódugó


SSTAH050MSSFKPG

Elektromos csatlakozás


csavaros sorkapcsok: 0,25...1 mm²; Kábel köpeny: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA 6.6, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!



Csatlakozás



Érszínek

BN = barna
 WH = fehér
 BU = kék
 BK = fekete
 GY = szürke

színek DIN EN 60947-5-2 szerint