


Y-csatlakozókábel

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

24 DC

Védelmi osztály

II

Max. összes áramterhelés

[A]

3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly

[g]

53

Test kiöntő anyaga

TPU / TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Tömítés anyaga

Viton

Csatlakozó típusa

M12

Energialáncban használható

igen



Y-csatlakozókábel

YSDGHBD0MSS00,1HBDSTGH030MSS

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási sugár rögzített szerelésnél	min. 5 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m > 2 Mio.

Megjegyzések

Megjegyzés	Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó C


Csatlakozó: M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: hollandi anya, sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm; Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás





Y-csatlakozókábel

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó A

Csatlakozó: M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: hollandi anya, sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: Viton; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm; Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!



Elektromos csatlakozás - aljzat B

Csatlakozó: M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: hollandi anya, sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm; Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!

