




Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,2H04STGH040MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



| Felhasználási terület                                         |                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Különleges tulajdonságok                                      | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |                             |
| Szilikonmentes                                                | igen                                                                            |                             |
| Elektromos adatok                                             |                                                                                 |                             |
| Üzemi feszültség                                              | [V]                                                                             | < 250 AC / < 300 DC         |
| Védelmi osztály                                               |                                                                                 | II                          |
| Max. összes áramerhelés                                       | [A]                                                                             | 4                           |
| Környezeti körülmények                                        |                                                                                 |                             |
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C]                                                                            | -25...90                    |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                                | [°C]                                                                            | -25...90                    |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C]                                                                            | -25...55                    |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]                                                                             | 10...100                    |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |                                                                                 | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Védettség                                                     |                                                                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| Tesztek / engedélyek                                          |                                                                                 |                             |
| UL minősítés                                                  | Ta                                                                              | 75 °C                       |
| Mechanikai adatok                                             |                                                                                 |                             |
| Súly                                                          | [g]                                                                             | 39,4                        |
| Anyagok                                                       | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM                                                  |                             |



Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,2H04STGH040MSS

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hollandi anya anyaga       | sárgaréz, nikkelezett                                                                              |
| Energialáncban használható | igen                                                                                               |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár<br>min. 10 x kábelátmérő                                                 |
|                            | folyamatsebesség<br>max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási<br>hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
|                            | hajlítási ciklusok<br>> 5 Mio.                                                                     |
|                            | torziós igénybevétel<br>± 180 °/m                                                                  |

Megjegyzések

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés         | Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt. |
| Csomagolási egység | 1 db                                                               |

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás


Kábel: 0,2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm






## Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,2H04STGH040MSS

## Diagrammok és grafikonok

névleges érték csökkentésének  
jelleggörbéje



Névleges érték csökkentése  $I_{max} * 0,8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Környezeti hőmérséklet [°C]

Y Áram [A]