



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH020MSS0002H02



| Felhasználási terület                                         |                                                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                                      | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |                                |
| Szilikonmentes                                                | igen                                                                            |                                |
| Elektromos adatok                                             |                                                                                 |                                |
| Üzemi feszültség                                              | [V]                                                                             | < 250 AC / < 300 DC            |
| Védelmi osztály                                               |                                                                                 | II                             |
| Max. összes áramterhelés                                      | [A]                                                                             | 4                              |
| Környezeti körülmények                                        |                                                                                 |                                |
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C]                                                                            | -25...90                       |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez                        |                                                                                 | cULus: ...75 °C                |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                                | [°C]                                                                            | -25...90                       |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)                |                                                                                 | cULus: ...75 °C                |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C]                                                                            | -25...55                       |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]                                                                             | 10...100                       |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |                                                                                 | 1K22/ DIN 60721-3-1            |
| Védettség                                                     |                                                                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K    |
| Mechanikai adatok                                             |                                                                                 |                                |
| Súly                                                          | [g]                                                                             | 80,2                           |
| Méretek                                                       | [mm]                                                                            | 26,5 x 15,5 x 36,5             |
| Anyagok                                                       |                                                                                 | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM |



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH020MSS0002H02

|                            |                           |                                                                              |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hollandi anya anyaga       | sárgaréz, nikkelezett     |                                                                              |
| Energialáncban használható | igen                      |                                                                              |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                        |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 5 Mio.                                                                     |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                    |

Megjegyzések


|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás



BK =                      Érszínek :  
WH =                      fekete  
                              fehér