


## Összekötő kábel

VDOAH040MSS0004H04STAH040MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

## Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

&lt; 250 AC / &lt; 300 DC

Védelmi osztály

II

Max. összes áramterhelés

[A]

4

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez

cULus: ...75 °C

Környezeti hőmérséklet (mozgó)

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)

cULus: ...75 °C

Tárolási hőmérséklet

[°C]

-25...55

Tárolási páratartalom

[%]

10...100

Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint

1K22/ DIN 60721-3-1

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

144,8



Összekötő kábel

VDOAH040MSS0004H04STAH040MSS

|                            |                           |                                                                              |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                      | [mm]                      | 30,5 x 15,5 x 36,5                                                           |
| Test kiöntő anyaga         |                           | TPU                                                                          |
| Hollandi anya anyaga       |                           | sárgaréz, nikkelezett                                                        |
| Tömítés anyaga             |                           | FKM                                                                          |
| Energialáncban használható |                           | igen                                                                         |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                        |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 5 Mio.                                                                     |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                    |

Megjegyzések

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés         | Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt. |
| Csomagolási egység | 1 db                                                               |

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 4 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Csatlakozás



## Összekötő kábel

VDOAH040MSS0004H04STAH040MSS

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Diagrammok és grafikonok

névleges érték csökkentésének  
jelleggörbéje



Névleges érték csökkentése  $I_{max} \cdot 0,8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Környezeti hőmérséklet [°C]

Y Áram [A]