


Ethernet összekötő kábel

VSTAN040MSS0020K04STGP040--S



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható
Kivitel	Ethernet kábel, D-kódolású
Alkalmazás	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	30 AC / 60 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramerhelés [A]	1,5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	-25...90
Védettség	IP 65; IP 67; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó: IP 20)

Mechanikai adatok

Súly	[g]	1236,8	
Test kiöntő anyaga		TPU / PC	
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett	
Energialáncban használható		igen	
Energialáncban használható		maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
		folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
		hajlítási ciklusok	> 3 Mio.
		torziós igénybevétel	± 180 °/m

Ethernet összekötő kábel

VSTAN040MSS0020K04STGP040--S

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: D; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott;
Mehűzési nyomaték: 0,6...1,2 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 20 m, PUR, Halogénmentes, zöld, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: PC; Érintkezők: aranyozott

