




Csatlakozókábel dugóval

ASTGH050MSD0002C05



| Felhasználási terület                                         |                                                                                    |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                                      | Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |                                                                              |
| Alkalmazás                                                    | CAN busz                                                                           |                                                                              |
| Elektromos adatok                                             |                                                                                    |                                                                              |
| Üzemi feszültség                                              | [V]                                                                                | < 30 AC / < 36 DC                                                            |
| Max. összes áramerhelés                                       | [A]                                                                                | 4                                                                            |
| Környezeti körülmények                                        |                                                                                    |                                                                              |
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C]                                                                               | -25...80                                                                     |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C]                                                                               | -25...55                                                                     |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]                                                                                | 10...100                                                                     |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                                |                                                                              |
| Védettség                                                     | IP 67; IP 68; IP 69K                                                               |                                                                              |
| Mechanikai adatok                                             |                                                                                    |                                                                              |
| Súly                                                          | [g]                                                                                | 212,4                                                                        |
| Méret                                                         | [mm]                                                                               | 15,5 x 15,5 x 51,5                                                           |
| Test kiöntő anyaga                                            | PUR                                                                                |                                                                              |
| Hollandi anya anyaga                                          | sárgaréz, nikkelezett                                                              |                                                                              |
| Energialáncban használható                                    | igen                                                                               |                                                                              |
| Energialáncban használható                                    | maximális hajlítási sugár                                                          | min. 10 x kábelátmérő                                                        |
|                                                               | folyamatsebesség                                                                   | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
|                                                               | hajlítási ciklusok                                                                 | > 5 Mio.                                                                     |
|                                                               | torziós igénybevétel                                                               | ± 180 °/m                                                                    |



## Csatlakozókábel dugóval

ASTGH050MSD0002C05

## Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

## Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 8,4 mm, árnyékolt; RD / BK: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm)

## Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Csatlakozás



|          |            |
|----------|------------|
| BK =     | Érszínek : |
| BU =     | fekete     |
| RD =     | kék        |
| WH =     | piros      |
| screen = | fehér      |
|          | árnyékolás |