


Csatlakozókábel dugóval

ASTAH050MSD0002C05



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható	
Alkalmazás	CAN busz	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség	IP 67; IP 68; IP 69K	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	214,5
Test kiöntő anyaga	PUR	
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	



Csatlakozókábel dugóval


ASTAH050MSD0002C05

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 8,4 mm, árnyékolt; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BU =	fekete
RD =	kék
WH =	piros
screen =	fehér
	árnyékolás