


## Összekötő kábel

VDOAH030MSS00,6H03STGF030MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



## Felhasználási terület

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Szilikonmentes           | igen                                                                            |

## Elektromos adatok

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Üzemi feszültség [V]        | < 50 AC / < 60 DC |
| Védelmi osztály             | III               |
| Max. összes áramerhelés [A] | 3                 |

## Környezeti körülmények

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet [°C]                    | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         | cULus: ...75                |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]            | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) | cULus: ...75                |
| Védettség                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanikai adatok

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Súly [g]                   | 49,7                           |
| Méreték [mm]               | 10 x 10 x 36                   |
| Anyagok                    | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM |
| Hollandi anya anyaga       | sárgaréz, nikkelezett          |
| Energialáncban használható | igen                           |



## Összekötő kábel

VDOAH030MSS00,6H03STGF030MSS

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folymatsebesség           | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 5 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés         | Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt. |
| Csomagolási egység | 1 db                                                               |

## Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

