


PNP-NPN-konverter

Converter PNP-NPN/15m

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Festékekkel összeférhető

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]

10

Üzemi feszültség [V]

< 24 DC

Védelmi osztály

II

Max. összes áramerhelés [A]

0,1

Kimenetek

Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC [V]

2

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...60

Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]

-25...60

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

MTTF [év]

17562

Mechanikai adatok

Súly [g]

492

Méretek [mm]

26,5 x 15,5 x 36,5

Anyagok

ház: TPU fekete; Tömítés: FKM



PNP-NPN-konverter

Converter PNP-NPN/15m

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható	igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok > 5 Mio.
	torziós igénybevétel ± 180 °/m

Megjegyzések


Megjegyzések	záró funkcióval rendelkező érzékelőkhöz IEC 60947-5-2 szerint
Megjegyzés	Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 15 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék
 WH = fehér