

Összekötő kábel

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

10...36 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramerhelés [A]

3

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez

cULus: ...80

Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)

cULus: ...80

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

MTTF [év]

31710

Mechanikai adatok

Súly [g]

32,4

Méreték [mm]

10 x 10 x 36

Anyagok

ház: TPU narancs; Tömítés: FKM



Összekötő kábel

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható	igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok > 5 Mio.
	torziós igénybevétel ± 180 °/m

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

