

Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,6H04STGF040MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 50 AC / < 60 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramerhelés [A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	cULus: ...75
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	-25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)	cULus: ...75
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly [g]	48,5
Anyagok	ház: TPU narancs; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható	igen



Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,6H04STGF040MSS

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Megjegyzés	Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

