

Összekötő kábel

VDOG030MSS00,3H03STGF040MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramterhelés	[A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		cULus: ...80 °C
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)		cULus: ...80 °C
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly	[g]	24,8
Anyagok		ház: TPU narancs; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható		igen



Összekötő kábel

VDOG F030MSS00,3H03STGF040MSS

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folymatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

