

## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030MSS0010H03



## Felhasználási terület

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Szilikonmentes           | igen                                                                            |

## Elektromos adatok

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Üzemi feszültség [V]        | < 50 AC / < 60 DC |
| Védelmi osztály             | III               |
| Max. összes áramerhelés [A] | 3                 |

## Környezeti körülmények

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet [°C]                    | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         | cULus: ...80                |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]            | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) | cULus: ...80                |
| Védettség                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanikai adatok

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Súly [g]                   | 206                            |
| Méreték [mm]               | 19 x 10 x 25,5                 |
| Anyagok                    | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM |
| Hollandi anya anyaga       | sárgaréz, nikkelezett          |
| Energialáncban használható | igen                           |



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030MSS0010H03

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 5 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

## Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



## Csatlakozás



BK =                      Érszínek :  
 BN =                      fekete  
 BU =                      barna  
                               kék