


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032MSS0010H03



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramterhelés [A]	3

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	cULus: ...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	-25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)	cULus: ...80
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

MTTF [év]	31710
-----------	-------

Mechanikai adatok

Súly [g]	204,3
Méret [mm]	19 x 10 x 25,5
Anyagok	ház: TPU feketén áttetsző; Tömítés: FKM



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032MSS0010H03

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható	igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok > 5 Mio.
	torziós igénybevétel ± 180 °/m

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék