




## Összekötő kábel

VDOAH032MSS00,3H03STAF040MSS



## Felhasználási terület

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Szilikonmentes           | igen                                                                            |

## Elektromos adatok

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Üzemi feszültség [V]        | 10...36 DC |
| Védelmi osztály             | III        |
| Max. összes áramerhelés [A] | 3          |

## Kimenetek

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Elektromos kivitel | PNP |
|--------------------|-----|

## Környezeti körülmények

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet [°C]                    | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         | cULus: ...75 °C             |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]            | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) | cULus: ...75 °C             |
| Védettség                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Tesztek / engedélyek

|           |       |
|-----------|-------|
| MTTF [év] | 20027 |
|-----------|-------|

## Mechanikai adatok

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Súly [g]   | 36,7                           |
| Méret [mm] | 25 x 10 x 25,5                 |
| Anyagok    | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM |



## Összekötő kábel

VDOAH032MSS00,3H03STAF040MSS

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hollandi anya anyaga       | sárgaréz, nikkelezett                                                                                          |
| Energialáncban használható | igen                                                                                                           |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár<br>min. 10 x kábelátmérő                                                             |
|                            | folyamatsebesség<br>max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási<br>hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok<br>> 5 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel<br>± 180 °/m                                                                              |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 1 x LED, sárga |
|         | üzem / működés     | 1 x LED, zöld  |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Csatlakozás





## Összekötő kábel

VDOAH032MSS00,3H03STAF040MSS

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

