



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGE050MSS0005H05



| Felhasználási terület                                         |      |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                                      |      | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Kivitel                                                       |      | tápkábel, L-kódolt                                                              |
| Alkalmazás                                                    |      | ipari felhasználás                                                              |
| Szilikonmentes                                                |      | igen                                                                            |
| Elektromos adatok                                             |      |                                                                                 |
| Üzemi feszültség                                              | [V]  | 63 DC                                                                           |
| Védelmi osztály                                               |      | III                                                                             |
| Max. összes áramterhelés                                      | [A]  | 16                                                                              |
| Környezeti körülmények                                        |      |                                                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C] | -25...90                                                                        |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez                        |      | cULus: ...80 °C                                                                 |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C] | -25...55                                                                        |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]  | 10...100                                                                        |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                             |
| Védettség                                                     |      | IP 65; IP 67; IP 69K                                                            |
| Mechanikai adatok                                             |      |                                                                                 |
| Súly                                                          | [g]  | 998,8                                                                           |
| Test kiöntő anyaga                                            |      | TPU                                                                             |
| Hollandi anya anyaga                                          |      | sárgaréz, nikkelezett                                                           |
| Tömítés anyaga                                                |      | FKM                                                                             |



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGE050MSS0005H05

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | igen                      |                                                                                          |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 5 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás - Csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, szürke, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (141 x Ø 0,15 mm )

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm



## Csatlakozás

|    |    |
|----|----|
| 1  | BN |
| 2  | WH |
| 3  | BU |
| 4  | BK |
| FE | PK |

|      |            |
|------|------------|
| BK = | Érszínek : |
| BN = | fekete     |
| BU = | barna      |
| PK = | kék        |
| WH = | rózsaszín  |
|      | fehér      |