

# EVF491



## Összekötő kábel

VDOGH040VAP00,5P04STGH040VAP



| Felhasználási terület                                         |      |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                                      |      | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás                                                    |      | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban                           |
| Szilikonmentes                                                |      | igen                                                                            |
| Elektromos adatok                                             |      |                                                                                 |
| Üzemi feszültség                                              | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                             |
| Védelmi osztály                                               |      | II                                                                              |
| Max. összes áramerhelés                                       | [A]  | 4                                                                               |
| Környezeti körülmények                                        |      |                                                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C] | -25...100                                                                       |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                                | [°C] | 0...100                                                                         |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C] | -25...55                                                                        |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]  | 10...100                                                                        |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                             |
| Védettség                                                     |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                     |
| Mechanikai adatok                                             |      |                                                                                 |
| Súly                                                          | [g]  | 65,1                                                                            |
| Anyagok                                                       |      | PP Halogénmentes; Tömítés: EPDM                                                 |
| Test kiöntő anyaga                                            |      | PP                                                                              |
| Hollandi anya anyaga                                          |      | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)                                               |
| Energialáncban használható                                    |      | igen                                                                            |



Összekötő kábel

VDOGH040VAP00,5P04STGH040VAP


|                            |                           |                                                                              |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                        |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 1 Mio.                                                                     |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                    |

Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

