


EVF511



Összekötő kábel

VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás		higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	0...100
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	47,8
Méret	[mm]	35,5 x 15,5 x 38
Anyagok		PP Halogénmentes; Tömítés: EPDM
Test kiöntő anyaga		PP
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



Összekötő kábel

VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP

Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,25 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

