

Csatlakozókábel dugóval

ASTGN040VAS0020P04



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható
Kivitel	Ethernet kábel, D-kódolású
Alkalmazás	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	30 AC / 60 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramterhelés [A]	4
Teljes áramterhelhetőség (UL) [A]	1,66

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	cRUus: ...65 °C
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	0...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)	cRUus: ...65 °C
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly [g]	1264,8
Méreték [mm]	15,5 x 15,5 x 51,5



Csatlakozókábel dugóval

ASTGN040VAS0020P04

Anyagok	PP Halogénmentes	
Test kiöntő anyaga	PP	
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 15 x kábel átmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
 Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Elektromos csatlakozás

Kábel: 20 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Csatlakozás



BU =	Érszínek :
OG =	kék
WH =	narancs
YE =	fehér
	sárga