



Ethernet összekötő kábel

VSTGN040VAS0010P04STAN040VAS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező;
Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Kivitel

Ethernet kábel, D-kódolású

Alkalmazás

Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s;
higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

30 AC / 60 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...100

Környezeti hőmérséklet
(mozgó)

[°C]

0...80

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly

[g]

664,8

Anyagok

PP Halogénmentes

Test kiöntő anyaga

PP

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Energialáncban használható

igen



Ethernet összekötő kábel

VSTGN040VAS0010P04STAN040VAS

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 15 x kábel átmérő
	folymatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - Szögletes kivitel


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: D; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - Egyenes kivitel

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva

