


Összekötő kábel

VDOG F040MSS0005H04STGF040MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés

[A]

3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez

cULus: ...80

Környezeti hőmérséklet (mozgó)

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)

cULus: ...80

Tárolási hőmérséklet

[°C]

-25...55

Tárolási páratartalom

[%]

10...100

Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint

1K22/ DIN 60721-3-1

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly

[g]

123,9

Anyagok

ház: TPU narancs; Tömítés: FKM

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett



Összekötő kábel

VDOG F040MSS0005H04STGF040MSS

Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

