




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTA050VASFKPG



| Felhasználási terület                                         |      |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                                      |      | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező                  |
| Alkalmazás                                                    |      | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
| Szilikonmentes                                                |      | igen                                                  |
| Elektromos adatok                                             |      |                                                       |
| Üzemi feszültség                                              | [V]  | < 60 AC/DC                                            |
| Védelmi osztály                                               |      | II                                                    |
| Max. összes áramerhelés                                       | [A]  | 4; (...40 °C)                                         |
| Környezeti körülmények                                        |      |                                                       |
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C] | -25...100                                             |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C] | -25...55                                              |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]  | 10...100                                              |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                   |
| Védettség                                                     |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                           |
| Mechanikai adatok                                             |      |                                                       |
| Súly                                                          | [g]  | 33,9                                                  |
| Test kiöntő anyaga                                            |      | PA 6.6                                                |
| Hollandi anya anyaga                                          |      | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)                     |
| Tömítés anyaga                                                |      | EPDM                                                  |
| Megjegyzések                                                  |      |                                                       |
| Csomagolási egység                                            |      | 1 db                                                  |

## Konfekcionálható csatlakozódugó


SSTA050VASFKPG

## Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Kábel köpeny: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

## Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA 6.6, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM;  
Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!



## Csatlakozás



|    |                                 |
|----|---------------------------------|
|    | Érszínek                        |
| BK | fekete                          |
| BN | barna                           |
| BU | kék                             |
| GY | szürke                          |
| WH | fehér                           |
|    | színek DIN EN 60947-5-2 szerint |